



Senzor difuzne refleksije

OGT-DBOA/90-250V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG0040

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	90...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	9,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	9,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	10
Maks. struja propuštanja	[mA]	5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	50



Senzor difuzne refleksije

OGT-DBOA/90-250V

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	70
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	Mjed niklovano
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



BN = Boje žica :
Smeđe
BU = Plavo