



Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/90-250V/6M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG0035

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	90...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	9,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	9,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	10
Maks. struja propuštanja	[mA]	5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200



Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/90-250V/6M

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	50
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	70
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
-------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Optički materijal		Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------




Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/90-250V/6M

Električni priključak

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Priključak



BN =	Boje žica :
BU =	Smeđe
	Plavo