



Retroreflektivni senzor

OGR-DBOA/S

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...90 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi


Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	9,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	9,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	10
Maks. struja propuštanja	[mA]	5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	50
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	70



Retroreflektivni senzor

OGR-DBOA/S

Zaštita od kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	
Domet nadzora		
Doseg	[m]	< 2,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Priključak		



BN = Boje žica :
Smeđe
BU = Plavo