



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

## Značajke proizvoda

|         |            |
|---------|------------|
| Kućište | Tip navoja |
|---------|------------|

## Primjena

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor difuzne refleksije |
|-----------------|---------------------------|

## Električni podaci

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Radni napon [V]                | 10...55 DC   |
| Potrošnja struje [mA]          | 10; ((24 V)) |
| Zaštitna klasa                 | II           |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da           |

## Izlazi

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Električna izvedba                             | NPN          |
| Izlazna funkcija                               | osvjetljenje |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2,5          |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 250          |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 160          |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da           |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno     |
| Zaštita od preopterećenja                      | da           |

## Domet nadzora

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Doseg opipa [mm] | < 100; (bijeli papir 200 x 200 mm) |
|------------------|------------------------------------|

## Radni uvjeti



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...80 |
| Zaštita                  | IP 67    |



## Senzor difuzne refleksije

OGT-HNKG

| Testovi / odobrenja                      |                    |                   |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| EMC                                      | EN 60947-5-2       |                   |
| Mehanički podaci                         |                    |                   |
| Kućište                                  |                    | Tip navoja        |
| Dimenzije [mm]                           |                    | M18 x 1           |
| Oznaka navoja                            |                    | M18 x 1           |
| Materijali                               |                    | Mjed niklovano    |
| Optički materijal                        |                    | Staklo            |
| Prikazi / radni elementi                 |                    |                   |
| Prikaz                                   | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto     |
| Dodatna oprema                           |                    |                   |
| Isporuka obuhvata                        |                    | zaporne matice: 2 |
| Opaske                                   |                    |                   |
| Količina pakiranja                       |                    | 1 kom.            |
| Električni priključak                    |                    |                   |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |                    |                   |
| Priključak                               |                    |                   |



BN =           Boje žica :  
 BU =           Smeđe  
 BK =           Plavo  
                   crno