




Retroreflektivni senzor

OGP-HBOW/LS/CUBE

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno s navojem M18

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC
Zaštitna klasa		II; (double insulated)
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	633

Izlazi

Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	8
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	5
Maks. struja propuštanja	[mA]	1,7
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	150; (200 (...40 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	1200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	30
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne



Retroreflektivni senzor


OGP-HBOW/LS/CUBE

Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	160
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011 emisija	Razred B
Mehanički podaci		
Težina	[g]	60
Kućište		Kvadratno s navojem M18
Dimenzije	[mm]	52,6 x 19,1 x 36,9
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Tlačno lijevani cink; PEI
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Električni priključak		
Potrebna zaštita	minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 2 A; brzodjelujuće	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporna matica: 1	
Opaske		
Opaske	Ne spajajte se bez opterećenja.	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x 1/2"; kodiranje: C		

Retroreflektivni senzor

OGP-HBOW/LS/CUBE


Priključak



Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 2 A brzodjelujuće

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor