




Retroreflektivni senzor

OGP-HPKG/US100



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Posebno svojstvo		filter za polarizaciju
Načelo funkcije		Retroreflektivni senzor
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	15
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,03...4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	160
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju



Retroreflektivni senzor

OGP-HPKG/US100

Dostupan filter polarizacije	da
------------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	500

Mehanički podaci

Težina [g]	50,1
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 60
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L)
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

