




Retroreflektivni senzor

OGR-DPKG/US-100-DPS



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Kućište		Tip navoja
Primjena		
Načelo funkcije		Retroreflektivni senzor
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	10; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	3; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65



Retroreflektivni senzor

OGR-DPKG/US-100-DPS

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	826

Mehanički podaci		
Težina	[g]	76,9
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Optički materijal		PMMA

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

