




Senzor difuzne refleksije

OGT-HPKG/US



- 1 Potenciometar
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	20
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	645

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	10...400; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Područje regulacije [mm]	70...400
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	25



Senzor difuzne refleksije

OGT-HPKG/US

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 65; (u kombinaciji s odgovarajućim utikačem)

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
MTTF [godina]	901

Mehanički podaci

Težina [g]	14,8
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 44
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	kućište: ABS
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Radni elementi		Potenciometar

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

