


Senzor difuzne refleksije

OGT-HNKG/US-100-DNS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V]

10...55 DC

Potrošnja struje [mA]

10; ((24 V))

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Izlazi

Električna izvedba

NPN

Izlazna funkcija

osvjetljenje

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

250

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]

160

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno

Zaštita od preopterećenja

da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]

< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-25...80



Senzor difuzne refleksije

OGT-HNKG/US-100-DNS

Zaštita

IP 65

Testovi / odobrenja

EMC

EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Kućište

Tip navoja

Dimenzije [mm]

M18 x 1

Oznaka navoja

M18 x 1

Materijali

Mjed niklovano

Optički materijal

Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz

Status prekapčanja

1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata

zaporne matice: 2

Opaske

Količina pakiranja

1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

