


Senzor boja

ODC-MPKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5C500

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Objektiv
- 2 Wahlschalter Farbtoleranz
- 3 Programwahlschalter
- 4 Teach-Taste

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Primjena	prepoznavanje boja ; retro-reflektivno rukovanje; rad difuzne refleksije
----------	--

Električni podaci

Radni napon	[V] 12...30 DC; (Maks. rezidualna valovitost: 5 Vss)
-------------	--



Senzor boja

ODC-MPKG/US-100

Potrošnja struje	[mA]	80
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		crvena lampica; zeleno svjetlo; plavo svjetlo
Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	1000
Domet nadzora		
Doseg	[m]	0,1...0,25; (retro-reflektivno rukovanje)
Doseg opipa	[mm]	< 12,5; (rad difuzne refleksije ± 2)
Maks. širina točke osvjetljenja	[mm]	2
Maks. visina osvjetljenog mjesta	[mm]	4
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		Doseg opipa
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	0,7
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Zaštita		IP 67
Maks. otpornost na vanjsko svjetlo	[klx]	20
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	53 x 30 x 80
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.




Senzor boja


ODC-MPKG/US-100

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



- | | |
|---|--------------------------|
| 2 | okidač aktivacije AT |
| 5 | Eingang "External Teach" |