


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FNKG/US-100

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGE503

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Kućište

Tip navoja

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti; Izlaz provjere funkcije

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...36 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 24

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Valna duljina

[nm]

880

Izlazi

Električna izvedba

NPN

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

2,5

Izlaz provjere funkcije

da

Maks. naponski pad izlaza
provjere funkcije

[V]

3,5

Maks. strujno opterećenje za
izlaz provjere funkcije

[mA]

10

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

200

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

500

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FNKG/US-100

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 15
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 72
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OGE-FNKG/US-100

Priključak



2 Izlaz provjere funkcije

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

