


Senzor difuzne refleksije

OGT-FPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGT501

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...36 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 30

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Valna duljina

[nm]

880

Izlazi

Električna izvedba

PNP

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

200

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

500

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno

Zaštita od preopterećenja

da

Domet nadzora

Doseg opipa

[mm]

1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)

Prilagodljivo područje

da

Maks. promjer osvijetljenog
mjesto

[mm]

169



Senzor difuzne refleksije

OGT-FPKG

Dimenzije točke osvjetljenja
odnose se na

pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

EMC EN 60947-5-2

EN 55011

Razred B

Mehanički podaci

Kućište Tip navoja

Dimenzije [mm] M18 x 1 / L = 64,5

Oznaka navoja M18 x 1

Materijali PBT

Optički materijal PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Pogon 1 x LED, Zeleno

Funkcija 1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata zaporne matice: 2



Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno



Senzor difuzne refleksije

OGT-FPKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

