

Senzor difuzne refleksije

OGT-FPKG/V4A/10M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGT301

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V] 10...36 DC

Potrošnja struje [mA] < 30

Zaštitna klasa II

Zaštita od obrnutog polariteta da

Izlazi

Električna izvedba PNP

Izlazna funkcija osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza [V] 2,5

Trajna snaga struje izlaza [mA] 200

Frekvencija prekapčanja DC [Hz] 500

Zaštita od kratkog spoja da

Vrsta zaštite od kratkog spoja impulsno

Zaštita od preopterećenja da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm] < 600; (bijeli papir 200 x 200 mm)

Prilagodljivo područje da

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm] 169



Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na pri maksimalnom rastojanju



Senzor difuzne refleksije

OGT-FPKG/V4A/10M

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 63
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno