


Senzor difuzne refleksije

OFB-FPKG/6m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OF5027

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	400
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	< 400; (bijeli papir 200 x 200 mm)
------------------	------------------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B



Senzor difuzne refleksije

OFB-FPKG/6m

Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 60	
Oznaka navoja	M12 x 1	
Materijali	kućište: Mjed presvučeno bijelom broncom	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Priključak		



BN =
 BU =
 BK =

Boje žica :
 Smeđe
 Plavo
 crno