


Pojačalo optičkog vodiča

OGF-DBOA/90-250V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Tip navoja

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	90...250 AC/DC
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	9,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	9,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	10
Maks. struja propuštanja	[mA]	5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	50
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	900; (10 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	70
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Doseg	[m]	0...0,08; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	0...15; (Senzor difuzne refleksije)

Radni uvjeti


Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65



Pojačalo optičkog vodiča

OGF-DBOA/90-250V

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Tip navoja
Dimenzije [mm]		M18 x 1 / L = 88
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
		Zaporna matica
Opaske		
Opaske		ukapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²		
Priključak		



BN = Boje žica :
Smeđe
BU = Plavo