



Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/20-90V

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OG0035

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Frekvencija AC [Hz]

47...63

Radni napon [V]

20...90 AC/DC

Zaštitna klasa

II

Izlazi

Izlazna funkcija

osvjetljenje

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]

9,5

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC [V]

9,5

Minimalno strujno opterećenje [mA]

10

Maks. struja propuštanja [mA]

5

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC [mA]

200; (250 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]

50

Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja [mA]

900; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]

25

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]

70



Senzor difuzne refleksije

OGT-HBOA/20-90V

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	< 100; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 801-2	razina 4
	IEC 801-3	razina 2
	IEC 801-4	razina 3

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	Mjed niklovano
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo