



Senzor difuzne refleksije

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OI0002

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Zaštitna klasa		I
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	10,5
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	10,5
Minimalno strujno opterećenje	[mA]	15
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	25
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	35



Senzor difuzne refleksije

OIT-FBOA/TS-700/PLANSHB

Zaštita od kratkog spoja	ne	
Zaštita od preopterećenja	ne	
Domet nadzora		
Doseg opipa [mm]	< 150	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5	
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materijali	PBT; PPO izmijenjeno	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
	izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x Ø 28 mm		