


Pojačalo optičkog vodiča

OGF-HNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OK5002

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućiste	Tip navoja

Električni podaci

Radni napon [V]	10...50 DC
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvjetljenje
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	160
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg [m]	< 0,08; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa [mm]	< 15; (Senzor difuzne refleksije)

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja



EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B



Pojačalo optičkog vodiča

OGF-HNKG

Mehanički podaci		
Težina	[g]	0,182
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 88
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed niklovano
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
		Zaporna matica
Opaske		
Opaske		osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO (NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
Priključak		



BN =
 BU =
 BK =

Boje žica :
 Smeđe
 Plavo
 crno