




Infracrveno svjetlo

Tip navoja

Retroreflektivni senzor

10...55 DC

30; ((24 V))

||

da

Infracrveno svjetlo

950

PNP

osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)

2,5

250

65

da

impulsno

da

0,1...4; (Retroreflektor Ø 80 E20005)

da



Retroreflektivni senzor

OIR-FPKG

Maks. promjer osvjetljenog mjesta	[mm]	280
-----------------------------------	------	-----

Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
---	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF	[godina]	659
------	----------	-----

Mehanički podaci

Težina	[g]	124
--------	-----	-----

Kućište	Tip navoja
---------	------------

Dimenzije	[mm]	M30 x 1,5 / L = 125
-----------	------	---------------------

Oznaka navoja	M30 x 1,5
---------------	-----------

Materijali	PBT; PPO izmijenjeno
------------	----------------------

Optički materijal	PMMA
-------------------	------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2 izvijač
-------------------	------------------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela priprubnica: M20 X 1,5

Priključak





Retroreflektivni senzor

OIR-FPKG

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

