


Senzor difuzne refleksije

OGT-FNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OGH502

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Kućište

Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije

Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon

[V]

10...30 DC

Potrošnja struje

[mA]

< 32

Zaštitna klasa

II

Zaštita od obrnutog polariteta

da

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Valna duljina

[nm]

880

Izlazi

Električna izvedba

NPN

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

2,5

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

200

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

500

Zaštita od kratkog spoja

da

Vrsta zaštite od kratkog spoja

impulsno

Zaštita od preopterećenja

da

Domet nadzora

Doseg opipa

[mm]

1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)

Prilagodljivo područje

da

Maks. promjer osvijetljenog
mjesto

[mm]

169



Senzor difuzne refleksije

OGT-FNKG

Dimenzije točke osvijetljenja
odnose se na

pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...80

Zaštita IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	Razred B
	EN 55011	

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 64,5
Oznaka navoja	M18 x 1
Materijali	PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata zaporne matice: 2



Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



	Boje žica :
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno