




Retroreflektivni senzor

OIP-DPKG/US/15M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OM5003

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Odašiljač u donjoj optici
Prijemnik u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
---------------	----------------

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	20
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	624

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	ukapčanje tamno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	200
Frekvencija prekapčanja DC	1000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Retroreflektivni senzor

OIP-DPKG/US/15M

Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,1...15; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		ne
Maks. širina točke osvjetljenja	[mm]	100
Maks. visina osvjetljenog mjesta	[mm]	130
Dimenzije točke osvjetljenja odnose se na		Doseg
Dostupan filter polarizacije		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Težina	[g]	205,8
Dimenzije	[mm]	64 x 43 x 38
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materijali		Tlačno lijevani cink
Optički materijal		PMMA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporna matica: 1	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Retroreflektivni senzor


OIP-DPKG/US/15M

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka



x: Abstand [m]

y: Funktionsreservefaktor