




Retroreflektivni senzor

OHP-DPKG/0,20M/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O8P202

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 20
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Uobičajeni radni vijek	[h]	75000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		ukapčanje tamno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	50
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	800
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg na retroreflektor	[m]	0,8; (Retroreflektor Ø 35 E20004)
-------------------------	-----	-----------------------------------

**Retroreflektivni senzor**

OHP-DPKG/0,20M/AS

Prilagodljivo područje	ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	10
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	Doseg
Dostupan filter polarizacije	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [s]	< 0,6
------------------------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...50
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mehanički podaci

Težina [g]	14
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	20,6 x 7,6 x 12,5
Materijali	ABS
Optički materijal	PMMA
Poravnanje optike	bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Žuto bljeskanje

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,2 m, PVC

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A





Retroreflektivni senzor

OHP-DPKG/0,20M/AS

Priključak

