




Senzor difuzne refleksije

OIT-FPKG/PLANSHB



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Tip navoja

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...55 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi


Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno



Senzor difuzne refleksije

OIT-FPKG/PLANSHB

Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Doseg opipa [mm]	< 150; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]	659	
Mehanički podaci		
Težina [g]	121	
Kućište	Tip navoja	
Dimenzije [mm]	M30 x 1,5	
Oznaka navoja	M30 x 1,5	
Materijali	PBT; PPO izmijenjeno	
Optički materijal	PMMA	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2	
	izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm; Kabela priрубnica: M20 X 1,5		
Priključak		





Senzor difuzne refleksije

OIT-FPKG/PLANSHB

dijagrami i grafikoni

