




Senzor difuzne refleksije

OJB-FNKG/FO/AS

Otkazani artikal

Alternativni artikli: O6T207

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660



Senzor difuzne refleksije

OJB-FNKG/FO/AS

Izlazi		
Električna izvedba	NPN	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	2000	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Doseg opipa [mm]	1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)	
Prilagodljivo područje	da	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	60	
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	911	
Mehanički podaci		
Težina [g]	40	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	35 x 24 x 11	
Materijali	kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS	
Optički materijal	Staklo	
Poravnanje optike	čeona optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava	da	
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964	
	Vijci: 2 x M3 x 16	
	opružni podložnici: 2	
	Matice: 2	
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	

Senzor difuzne refleksije


OJB-FNKG/FO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak





Senzor difuzne refleksije

OJB-FNKG/FO/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

