


Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5061 + E11508 ili OJ5100

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 22
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)



Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	1...600; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	60
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,074
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		čeona optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
	Vijci: 2 x M3 x 16
	opružni podložnici: 2
	Matice: 2

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Senzor difuzne refleksije

OJB-FPKG/FO

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
WH =	Bijelo

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

