




Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-OOKG/FO



1 Tipka bez funkcije



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 19
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Zaštita od preopterećenja	da
---------------------------	----

Domet nadzora

Predajnik / prijamnik	predajnik
Doseg [m]	< 10



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJS-OOKG/FO

Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	1000
---	------

Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
--	----------------------------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
--------------------------	----------

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

MTTF [godina]	1773
---------------	------

Mehanički podaci

Težina [g]	71,5
------------	------

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Dimenzije [mm]	35 x 24 x 11
----------------	--------------

Materijali	kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
------------	---

Optički materijal	Staklo
-------------------	--------

Poravnanje optike	čeona optika
-------------------	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
--------	-------	-----------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
-------------------	-----------------------------------

	Vijci: 2 x M3 x 16
--	--------------------

	opružni podložnici: 2
--	-----------------------

	Matice: 2
--	-----------

Opaske


Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	---

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,14 mm ²

Priključak



Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo