



Predajnik laserskog senzora blokade

OJSLOOKG/FO/AS



1 taster



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Klasa laserske zaštite		1
Kućiste		Kvadratno
Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 12
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	650
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000
Izlazi		
Zaštita od preopterećenja		da



Predajnik laserskog senzora blokade

OJSLOOKG/FO/AS

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg [m]		< 15
Prilagodljivo područje		ne
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]		24
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-10...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite		1
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina]		918
Mehanički podaci		
Težina [g]		27,8
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		35 x 24 x 11
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		čeona optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
		Vijci: 2 x M3 x 16
		opružni podlošnici: 2
		Matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Predajnik laserskog senzora blokade

OJSLOOKG/FO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

