


Laserski senzor difuzne refleksije

OJHLFNKG/SO/AS



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	1
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Suzbijanje pozadine
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	13
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	650
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000



Laserski senzor difuzne refleksije

OJHLFNKG/SO/AS

Izlazi		
Električna izvedba	NPN	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5	
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200	
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000	
Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Doseg opipa [mm]	15...200; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)	
Prilagodljivo područje	da	
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	2	
Maks. širina točke osvijetljenja [mm]	2	
Maks. visina osvijetljenog mjesta [mm]	1	
Dostupno suzbijanje pozadine	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-10...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite	1	
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
MTTF [godina]	516	
Mehanički podaci		
Težina [g]	29,9	
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	35 x 11 x 24	
Materijali	kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS	
Optički materijal	PMMA	
Poravnanje optike	bočna optika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Elektronska brava	da	



Laserski senzor difuzne refleksije

OJHLFNKG/SO/AS

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
	Vijci: 2 x M3 x 16
	opružni podložnici: 2
	Matice: 2


Opaske	
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak


Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



dijagrami i grafikoni




- a: senzor
- b: Objekt
- c: pozadina
- x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]
- y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]



Laserski senzor difuzne refleksije

OJHLFNKG/SO/AS

graf tačnosti



x: senzor udaljenosti/udaljeni predmet [mm]

y: predmet/pozadina na minimalnoj udaljenosti [mm]

1 = Objekt crno (povlačenje od 6 %) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

2 = Objekt sivo (18 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)

3 = Objekt bijelo (90 % remisije) , pozadina bijela (povlačenje od 90 %)