




Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/FO/AS



1 taster



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V] 2,5



Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPGK/FO/AS

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	0,2...1,5; (Retroreflektor 50 x 50 mm E20722)
Prilagodljivo područje		da
Maks. promjer osvijetljenog mjest	[mm]	64
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[godina]	867
Mehanički podaci		
Težina	[g]	27,5
Kućíšte		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 24 x 11
Materijali		kućíšte: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		čeo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Elektronska brava		da
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Vijci: 2
		opružni podložnici: 2
		Matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.

Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/FO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



2

Teach