


Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJSLOOKG/SO/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5041

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Klasa laserske zaštite	1
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla
-----------------	--------------------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 12
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	650
Uobičajeni radni vijek [h]	50000



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJSLOOKG/SO/AS

Izlazi		
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		predajnik
Doseg [m]		< 0,5
Prilagodljivo područje		ne
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]		0,8
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]		2
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-10...60
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Klasa laserske zaštite		1
Napomena o laserskoj zaštiti	Oprez:	Laserska svjetlost
	laserski razred:	1
		EN / IEC60825-1:2007
		EN / IEC60825-1:2014
		Usklađeno s 21 CFR 1040 osim otklona prema Laserskoj napomeni br. 50, datum lipanj 2007.
Mehanički podaci		
Težina [g]		0,055
Kućište		Kvadratno
Dimenzije [mm]		35 x 11 x 24
Materijali		kućište: ABS; instalacija: Tlačno lijevani cink; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Osnovno pričvršćivanje: 1, E20964
		Vijci: 2 x M3 x 16
		opružni podložnici: 2
		Matice: 2
Opaske		
Opaske		Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja		1 kom.



Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJSLOOKG/SO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

