




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-DPKG/SO/AS



| Značajke proizvoda                        |      |                                      |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------|
| Kućiste                                   |      | Kvadratno                            |
| Primjena                                  |      |                                      |
| Načelo funkcije                           |      | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
| Električni podaci                         |      |                                      |
| Radni napon                               | [V]  | 10...30 DC                           |
| Potrošnja struje                          | [mA] | < 10                                 |
| Zaštitna klasa                            |      | III                                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta            |      | da                                   |
| Izlazi                                    |      |                                      |
| Električna izvedba                        |      | PNP                                  |
| Izlazna funkcija                          |      | ukapčanje tamno                      |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC  | [V]  | 2,5                                  |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC | [mA] | 200                                  |
| Frekvencija prekapčanja DC                | [Hz] | 1000                                 |
| Zaštita od kratkog spoja                  |      | da                                   |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja            |      | impulsno                             |
| Zaštita od preopterećenja                 |      | da                                   |



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OJE-DPKG/SO/AS

| Domet nadzora            |                                             |               |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Predajnik / prijamnik    |                                             | prijamnik     |
| Doseg                    | [m]                                         | < 10          |
| Prilagodljivo područje   |                                             | ne            |
| Radni uvjeti             |                                             |               |
| Temperatura okoline      | [°C]                                        | -25...60      |
| Zaštita                  |                                             | IP 67         |
| Testovi / odobrenja      |                                             |               |
| EMC                      | EN 60947-5-2                                |               |
| MTTF                     | [godina]                                    | 1152          |
| Mehanički podaci         |                                             |               |
| Težina                   | [g]                                         | 15            |
| Kućište                  |                                             | Kvadratno     |
| Dimenzije                | [mm]                                        | 35 x 11 x 24  |
| Materijali               |                                             | ABS; SEPS     |
| Optički materijal        |                                             | PMMA          |
| Poravnanje optike        |                                             | bočna optika  |
| Prikazi / radni elementi |                                             |               |
| Prikaz                   | Status prekapćanja                          | 1 x LED, Žuto |
| Opaske                   |                                             |               |
| Opaske                   | Pogonski napon "supply class 2" prema cULus |               |
| Količina pakiranja       |                                             | 1 kom.        |
| Električni priključak    |                                             |               |

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

