




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLE-FKOA




Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	4
Zaštitna klasa		II
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba	relej	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 950 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W	
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne
Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik	prijamnik	



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLE-FKOA

Doseg	[m]	< 25
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	233
Mehanički podaci		
Težina	[g]	166,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	75 x 27 x 62
Materijali		PA; PBT
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska priрубnica: M16 X 1,5		
Priključak		





Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLE-FKOA

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

