


Retroreflektivni senzor

OLP-FKOA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OL0017

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	4
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Električna izvedba		relej
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta		250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10



Retroreflektivni senzor

OLP-FKOA

Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg [m]	0,6...8; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	400
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filter polarizacije	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	75 x 27 x 62
Materijali	PA; PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska prirubnica: M16 X 1,5

Priključak

