




Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OJ5186
Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućiste	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filter za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 22
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)



Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/AS

Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	2000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Doseg	[m]	0,2...1,5; (Retroreflektor 50 x 50 mm E20722)
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	64
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju
Dostupan filtar polarizacije		da

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...60
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mehanički podaci

Težina	[g]	0,036
Kućiste		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	35 x 11 x 24
Materijali		kućište: ABS; prozor LED: SEPS; taster: SEPS
Optički materijal		Staklo
Poravnanje optike		bočna optika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Funkcija učenja		da
Elektronska brava		da

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	Vijci: 2
	opružni podložnici: 2
	Matice: 2

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



2

Teach



Retroreflektivni senzor za otkrivanje providnih objekata

OJPGFPKG/SO/AS

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

