


## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLS-00KG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5S500 + E11509 + E21122

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipka bez funkcije

## Značajke proizvoda

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Vrsta svjetla | Infracrveno svjetlo |
| Kućiste       | Kvadratno           |

## Primjena

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Načelo funkcije | Senzor blokade jednosmjernog svjetla |
|-----------------|--------------------------------------|

## Električni podaci

|                                |      |                     |
|--------------------------------|------|---------------------|
| Radni napon                    | [V]  | 10...36 DC          |
| Potrošnja struje               | [mA] | < 22                |
| Zaštitna klasa                 |      | II                  |
| Zaštita od obrnutog polariteta |      | da                  |
| Zaštita od prenapona           |      | da                  |
| Vrsta svjetla                  |      | Infracrveno svjetlo |
| Valna duljina                  | [nm] | 880                 |

## Izlazi

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Zaštita od kratkog spoja       | da       |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |

## Domet nadzora

|                                    |      |           |
|------------------------------------|------|-----------|
| Predajnik / prijamnik              |      | predajnik |
| Doseg                              | [m]  | < 25      |
| Prilagodljivo područje             |      | ne        |
| Maks. promjer osvijetljenog mjesta | [mm] | 2500      |



## Predajnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OLS-00KG

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Dimenzije točke osvjetljenja<br>odnose se na | pri maksimalnom rastojanju |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...80 |
| Zaštita             |      | IP 67    |

### Testovi / odobrenja

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Razred B |

### Mehanički podaci

|                   |      |              |
|-------------------|------|--------------|
| Kućište           |      | Kvadratno    |
| Dimenzije         | [mm] | 75 x 27 x 62 |
| Materijali        |      | PA; PBT      |
| Optički materijal |      | PMMA         |

### Prikazi / radni elementi

|        |       |                 |
|--------|-------|-----------------|
| Prikaz | Pogon | 1 x LED, Zeleno |
|--------|-------|-----------------|

### Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Količina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

### Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Obloga kabela: Ø 4,5...10 mm; Kabelska priрубnica: M16 X 1,5

### Priključak

