




Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/US-100-DPF



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla		crvena lampica
Kućište		Kvadratno
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...36 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	120
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Doseg	[m]	0...0,12; (Senzor blokade jednosmjernog svjetla)
Doseg opipa	[mm]	0...40; (Senzor difuzne refleksije)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...60
Zaštita		IP 65



Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/US-100-DPF



Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	529
Mehanički podaci		
Težina	[g]	66
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	50 x 19 x 35
Materijali		PPO izmijenjeno
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		izvijač
		Vijci: 2 x M4 x 25
		podložnici: 2
		opružni podložnici: 2
		Matice: 2
Opaske		
Opaske		osvjetljenje odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO
		ZATVORENO (NC) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO OTVORENO
		(NO) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
		ukapčanje tamno odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO
Količina pakiranja		OTVORENO (NO) za vlaknenu optiku prolazne zrake
		odgovara izlaznoj funkciji NORMALNO ZATVORENO
		(NC) za raspršivačko-reflektirajuću vlaknenu optiku
		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Pojačalo optičkog vodiča

OKF-FPKG/US-100-DPF

Priključak



BN =
BU =
BK =
WH =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno
Bijelo