


Senzor difuzne refleksije

OLT-FKOA/SL/LS-500

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OL0005

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 taster

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	4
Zaštitna klasa		I
Zaštita obrnutog polariteta		ne
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Električna izvedba	relej
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Opteretivost kontakta	250 V AC / 3 A / 960 VA, 125 V DC / 5 A / 120 W
Frekvencija prekapčanja AC [Hz]	10



Senzor difuzne refleksije

OLT-FKOA/SL/LS-500

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10
Osigurano protiv kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	1...1000; (bijeli papir 200 x 200 mm povlačenje od 90 %)
Prilagodljivo područje	da
Maks. promjer osvijetljenog mjesta [mm]	250
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na	pri maksimalnom rastojanju

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina [g]	0,207
Kućiste	Kvadratno
Materijali	PA; PBT
Optički materijal	PMMA

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno

Opaske

Opaske	Preporuka: provjerite jedinicu za sigurnu funkciju poslije kratkog spoja.
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A






Senzor difuzne refleksije

OLT-FKOA/SL/LS-500

Priključak



Uputa : minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1 $\leq$ 5 A brzodjelujuće