



Retroreflektivni senzor

OMP-FKOW/T/LS-500



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	filtrar za polarizaciju
Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	24...240 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	6
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		crvena lampica
Valna duljina	[nm]	660
Uobičajeni radni vijek	[h]	100000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Električna izvedba		releј
Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Opteretivost kontakta		3A / 250 V AC
Frekvencija prekapćanja AC	[Hz]	10
Frekvencija prekapćanja DC	[Hz]	10




Retroreflektivni senzor

OMP-FKOW/T/LS-500

Zaštita od kratkog spoja	ne	
Vremenska funkcija	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
Domet nadzora		
Doseg na retroreflektor	[m]	13,5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Dostupan filter polarizacije		da
Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...40
Zaštita		IP 67
Mehanički podaci		
Težina	[g]	198,5
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	73 x 45 x 49
Materijali		ABS armirano stakleno vlakno
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Funkcija	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano





Retroreflektivni senzor

OMP-FKOW/T/LS-500

Priključak

