

Senzor difuzne refleksije

OMT-FKOA/T/LS-500



Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	24...240 AC/DC
Maks. potrošnja struje	[VA]	6
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Uobičajeni radni vijek	[h]	50000
Referentna temperatura za radni vijek	[°C]	25

Izlazi

Električna izvedba	relej
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)
Opteretivost kontakta	3A / 250 V AC
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz] 10
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz] 10
Zaštita od kratkog spoja	ne



Senzor difuzne refleksije

OMT-FKOA/T/LS-500

Vremenska funkcija	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14
--------------------	-----	---------------------

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	< 3500
-------------	------	--------

Prilagodljivo područje		da
------------------------	--	----

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja	[s]	< 10
--------------------	-----	------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...40
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 67
---------	--	-------

Mehanički podaci

Težina	[g]	201
--------	-----	-----

Kućište		Kvadratno
---------	--	-----------

Dimenzije	[mm]	73 x 45 x 49
-----------	------	--------------

Materijali		ABS armirano stakleno vlakno
------------	--	------------------------------

Optički materijal		PMMA
-------------------	--	------

Poravnanje optike		bočna optika
-------------------	--	--------------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

	Pogon	1 x LED, Zeleno
--	-------	-----------------


	Funkcija	1 x LED, Crveno
--	----------	-----------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x 7/8"; kodiranje: A; Zaključavanje: Aluminij, bezbojno eloksirano



Priključak

