



Retroreflektivni senzor

OPR-FBOW

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA0104 ili OA0105

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	35...250 AC
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	7,5
Maks. struja propuštanja	[mA]	6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Kratkoročna snaga struje izlaza prekapčanja	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	15
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne



Retroreflektivni senzor

OPR-FBOW

Domet nadzora		
Doseg	[m]	0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Doseg na retroreflektor	[m]	0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	86 x 28 x 142
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ²		
Priključak		

