



Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Kućište	Kvadratno
---------	-----------

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	12; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	400
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	80
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	< 1300; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

OP5010



Senzor difuzne refleksije

OPT-FPKG

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Materijali	PPO izmijenjeno	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm²		
Priključak		

