



Retroreflektivni senzor

OPR-FBOW/3L

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA0104 ili OA0105

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Frekvencija AC	[Hz]	47...63
Radni napon	[V]	20...250 AC
Potrošnja struje	[mA]	14; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880

Izlazi

Izlazna funkcija		osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja AC	[V]	4
Maks. struja propuštanja	[mA]	6
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja AC	[mA]	350
Frekvencija prekapčanja AC	[Hz]	15
Zaštita od kratkog spoja		ne
Zaštita od preopterećenja		ne

Domet nadzora

Doseg	[m]	0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
-------	-----	---



Retroreflektivni senzor

OPR-FBOW/3L

Doseg na retroreflektor [m]	0,15...10; (Retroreflektor Ø 80 E20005)
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	86 x 28 x 142
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²

Priključak

