



Senzor difuzne refleksije

OPT-FNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA5108

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!

No scale drawing available

Značajke proizvoda

Kućiste	Kvadratno
---------	-----------

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	12; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	7,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	80
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Doseg opipa [mm]	< 1300; (bijeli papir 200 x 200 mm)
Prilagodljivo područje	da



Senzor difuzne refleksije

OPT-FNKG

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	86 x 28 x 142
Materijali		PPO izmijenjeno
Optički materijal		Staklo
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ²		
Priključak		

