




Optički viličasti senzor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 Potenciometar osjetljivost
- 2 prekidač za funkciju izlaza



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla crvena lampica

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	0,3
---	-----

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable



Optički viličasti senzor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada default	DeviceID 378

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...60
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	709	

Mehanički podaci

Težina [g]	74
Dimenzije [mm]	40 x 10 x 50
Dubina viljuške D [mm]	25
Širina viljuške W [mm]	20
Materijali	kućište: Tlačno lijevani cink crno eloksirano; optika: Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A





Optički viličasti senzor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Priključak



4

OUT / IO-Link