




Optički viličasti senzor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS



- 1 Potenciometar osjetljivost
2 prekidač za funkciju izlaza



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla crvena lampica

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	660

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (moguće prekapčanje)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	1
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000



Optički viličasti senzor

OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Zaštita od kratkog spoja	da	
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Promjer najmanjeg uočljivog predmeta [mm]	0,5	
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]	3,2	
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1104
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...60	
Zaštita	IP 67	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF [godina]	709	
Mehanički podaci		
Težina [g]	296,5	
Dimenzije [mm]	144 x 12 x 90	
Dubina viljuške D [mm]	60	
Širina viljuške W [mm]	120	
Materijali	kućište: Tlačno lijevani cink crno eloksirano; optika: Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus	
Količina pakiranja	1 kom.	

Optički viličasti senzor


OPU-FCKG/IO-LINK/AS

Električni priključak

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak



4

OUT / IO-Link