


Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FBOA/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 mjerac vremena potenciometra
2 Potenciometar osjetljivost
Prijemnik u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Kućište

Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije

Senzor blokade jednosmjernog svjetla

Električni podaci

Radni napon

[V]

20...250 AC/DC

Zaštitna klasa

II

Izlazi

Izlazna funkcija

osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja DC

[V]

10,5

Maks. naponski pad izlaza
prekapčanja AC

[V]

10,5

Minimalno strujno
opterećenje

[mA]

15

Maks. struja propuštanja

[mA]

5

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja AC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Trajna snaga struje izlaza
prekapčanja DC

[mA]

250; (350 (...50 °C))

Kratkoročna snaga struje
izlaza prekapčanja

[mA]

2200; (10 ms / 0,5 Hz)

Frekvencija prekapčanja AC

[Hz]

25

Frekvencija prekapčanja DC

[Hz]

40

Zaštita od kratkog spoja

ne



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OSE-FBOA/T

Zaštita od preopterećenja	ne
Vremenska funkcija [s]	0,01...5

Domet nadzora	
Predajnik / prijamnik	prijamnik
Doseg [m]	< 20
Prilagodljivo područje	da

Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...80
Zaštita	IP 65

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci	
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	80 x 28 x 95
Materijali	PPO izmijenjeno
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto

Dodatna oprema	
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač

Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak	
Utične stezaljke: ...1,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 7...13 mm	

Priključak

