


Senzor difuzne refleksije

OST-FNKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: OA5108

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 mjerac vremena potenciometra
 2 Potenciometar osjetljivost
 Prijemnik u gornjoj optici
 Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije
-----------------	---------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da



Senzor difuzne refleksije

OST-FNKG

Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno	
Zaštita od preopterećenja	da	
Domet nadzora		
Doseg opipa [mm]	< 1000; (bijeli papir 200 x 200 mm)	
Prilagodljivo područje	da	
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]	-25...80	
Zaštita	IP 65	
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Mehanički podaci		
Kućište	Kvadratno	
Dimenzije [mm]	80 x 28 x 95	
Materijali	PPO izmijenjeno	
Optički materijal	Staklo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	Kutni pričvršćivač izvijač	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Utične stezaljke: ...1,5 mm ² ; Obloga kabela: Ø 7...13 mm		
Priključak		

