


Senzor difuzne refleksije

OSN-FPKG/T

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 Potenciometar osjetljivost
Prijemnik u gornjoj optici
Odašiljač u donjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Posebno svojstvo	Blizinske tipke
Načelo funkcije	Senzor difuzne refleksije

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	100
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da



Senzor difuzne refleksije

OSN-FPKG/T

Vremenska funkcija	[s]	0,01...5
--------------------	-----	----------

Domet nadzora

Doseg opipa	[mm]	< 220; (bijeli papir 200 x 200 mm)
-------------	------	------------------------------------

Blizinske tipke		da
-----------------	--	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...80
---------------------	------	----------

Zaštita		IP 65
---------	--	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Kućište		Kvadratno
---------	--	-----------

Dimenzije	[mm]	80 x 28 x 95
-----------	------	--------------

Materijali		PPO izmijenjeno
------------	--	-----------------

Optički materijal		Staklo
-------------------	--	--------

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač izvijač
-------------------	--	-------------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: ...1,5 mm²; Obloga kabela: Ø 7...13 mm

Priključak

