




Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FPKG/US-100-IPF



Prijemnik u donjoj optici



Značajke proizvoda		
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo	
Kućište	Kvadratno	
Primjena		
Načelo funkcije	Senzor blokade jednosmjernog svjetla	
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...50 DC
Potrošnja struje	[mA]	30; ((24 V))
Zaštitna klasa		II
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Vrsta svjetla		Infracrveno svjetlo
Valna duljina	[nm]	880
Izlazi		
Električna izvedba	PNP	
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (programibilno)	
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	150
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da



Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla


OTE-FPKG/US-100-IPF

Domet nadzora		
Predajnik / prijamnik		prijamnik
Doseg [m]		< 10
Prilagodljivo područje		da
Radni uvjeti		
Temperatura okoline [°C]		-25...60
Zaštita		IP 65
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
MTTF [godina]		573
Mehanički podaci		
Težina [g]		161
Kućište		Kvadratno
Materijali		PBT
Optički materijal		PMMA
Poravnanje optike		bočna optika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20461 izvijač
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

Prijamnik senzora blokade jednosmjernog svjetla

OTE-FPKG/US-100-IPF

Priključak



dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

