


Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: O5P501

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



- 1 Potenciometar
Prijemnik u donjoj optici
Odašiljač u gornjoj optici

Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Kućište	Kvadratno

Primjena

Načelo funkcije	Retroreflektivni senzor
-----------------	-------------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...55 DC
Potrošnja struje [mA]	40; ((24 V))
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Vrsta svjetla	Infracrveno svjetlo
Valna duljina [nm]	880

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	osvijetljeni/zamračeni način; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	150
Zaštita od kratkog spoja	da



Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG

Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno	
Zaštita od preopterećenja		da	
Domet nadzora			
Doseg	[m]	0,15...5; (Retroreflektor Ø 80 E20005)	
Prilagodljivo područje		da	
Maks. promjer osvijetljenog mjesta	[mm]	262	
Dimenzije točke osvijetljenja odnose se na		pri maksimalnom rastojanju	
Radni uvjeti			
Temperatura okoline	[°C]	-25...60	
Zaštita		IP 67	
Testovi / odobrenja			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Razred B
Mehanički podaci			
Težina	[g]	0,201	
Kućište		Kvadratno	
Dimenzije	[mm]	75 x 19 x 30	
Materijali		PBT	
Optički materijal		PMMA	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz		Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
		Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		Kutni pričvršćivač: 1, E20441	
		izvijač	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	



Retroreflektivni senzor

OTR-FPKG

Električni priključak

Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Priključak



BN =
BU =
BK =

Boje žica :
Smeđe
Plavo
crno

dijagrami i grafikoni

graf normiranog dobitka

